

パーキンス氏手持眼圧計

[Perkins Hand Held Applanation Tonometer MK3]



仕 様

測定範囲 : 0~50mmHg
 眼圧測定値 : 測定誤差±0.5mmHg (±0.49mN)
 又は 表示値の±1.5% のいずれか大きい方

直 読 : 目盛値の10倍mmHg
 プリズム圧平面積 : 7.354mm²
 測定点 : ⊖ のパターン認識
 電 源 : 内蔵充電式電池
 光 源 : 青色LED2灯
 電撃に対する保護の形式 : 内部電源機器 (本体)
 : クラスⅡ機器 (充電器)

電撃に対する保護の程度 : B形装着部


寸 法 : 全長280mm
 質 量 : 272g



パーキンス氏手持眼圧計はゴールドマンアブラネーショントノメータを基本とした圧平式手持眼圧計です。

被検者は座位でも仰臥位でも測定ができ、通常の診療室に加え、入院患者、車椅子の患者、在宅患者や小児の測定にも移動して使用することができます。

MK3はLED光源を内蔵、明るさが増し圧平蛍光パターンは一層観察しやすくなりました。プリズムは、リユーザブルのメジャリングプリズム、ディスプレイのトノセーフとも使用できます。新たに採用した‘トノグリップ’により、プリズムホルダーへのプリズムの脱着が容易になりました。



リユーザブル
 ゴールドマン メジャリングプリズム

*仕様及び外観は、改良の為予告なしに変更する場合があります。